

HOJA TECNICA

DESODINANTE FOSFATIZANTE DESODIN

DEF00300

DESCRIPCION:

DESODIN es un producto muy efectivo para remover óxido y limpiar superficies metálicas, dejándolas protegidas con una fina capa de fosfato y lista para ser pintada.

DESODIN lleva incorporado en su fórmula: ácido inorgánico, detergente y fosfato en proporciones cuidadosamente balanceadas para atacar únicamente al óxido sin dañar, ni corroer el metal.

USOS:

DESODIN, es un producto para ser utilizados en la industria en el área metal mecánico, automotriz, industrial, petrolero, naviera y otros.

DESODIN, se lo utiliza con éxito para desoxidar estructuras metálicas, planchas de hierro, motores, embarcaciones navales, vehículos, container y todo lo concerniente al decapado de metal.

APLICACIÓN:

DESODIN es un producto que puede ser diluido en 2 y 3 partes de agua dependiendo del grado de oxidación.

DESODIN se lo puede usar sobre aluminio, latón, cobres, niquelados, cromados, y acero. Aplíquelo con ayuda de brocha y wye lo que se desean desoxidar; para superficies muy oxidadas aplicarlo diluido en 1-2-3 partes de agua según el caso. Deje que **DESODIN** actúe por 20 a 30 minutos, luego proceder a lavar con F – 301 para neutralizar y llegar al Ph 7, inmediatamente proceder a pintar

En caso de usar **DESODIN** por inmersión; los depósitos para efectuar este trabajo deberán ser plástico.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

COLOR:	Ninguno
PH:	1 - 2
GRAVEDAD ESPECIFICA:	1,03 - 1,09
PUNTO INFLAMACIÓN:	Ninguno
MISCIBILIDAD:	Soluble 1:1 en agua
ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO:	En almacenamiento a temperatura ambiente (1 año)

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

1. Manténgase el producto fuera del alcance de los niños.
2. Para su manipuleo o utilización del producto, se recomienda protección personal (guantes de caucho o plásticos, lentes o gafas de seguridad).
3. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua.
4. Si lleva a los ojos, lavarse con abundante agua por 15 minutos y luego obtenga atención médica.
5. En caso de ingestión, tomar abundante agua, leche. Urgente atención médica.

PRESENTACIÓN:

- Galón
- Caneca (5 Galones.)
- Tanque (55 Galones.)

INFORMACION ADICIONAL:

Utilice el producto acorde lo indicado en su hoja técnica. Evite el contacto con los ojos. Consulte con nuestros representantes para complementar sus labores de limpieza con otros productos. Cualquier inquietud y / o información comunicarse a nuestros teléfonos 593-4-2103325 / 2103625 / 2103146 / 0987415088 y nuestros mails sailorpaint@hotmail.com - info@sailorpaint.com – sailorpaint1853@gmail.com

